

試管貼標系統 AXON 規格釐清清單

客戶 / 客戶編號	_____
業務負責人	_____
電話	_____
街道	_____
郵遞區號 / 城市	_____
Email	_____

- 標籤
 - 寬度 B _____mm
 - 高度 H _____mm
 - 材質種類 _____
 - 標籤底紙寬度 T _____mm
- 列印方式
 - 2.1 熱感印
 - 2.2 搭配熱轉印碳帶
- 碳帶
 - 寬度 _____mm
 - 材質種類 _____
 - 回捲方向 內捲 外捲
- 試管 / 樣品瓶
 - 直徑 D1 _____mm
 - 直徑 D2 _____mm
 - 直徑 D3 _____mm
 - 長度 L _____mm
 - 距離 E _____mm
 - 高度 F _____mm
 - 置入 / 取出 手動 自動

AXON 1

- 試管貼標系統
 - 5984920.xxx 試管貼標系統 AXON 1.1/300
 - 5984930.xxx 試管貼標系統 AXON 1.1/600
 - 5979600.xxx 試管貼標系統 AXON 1.2/300
 - 5979740.xxx 試管貼標系統 AXON 1.2/600
 - 5984970.xxx 試管貼標系統 AXON 1.1/300, 36 - 60 VDC
 - 5984975.xxx 試管貼標系統 AXON 1.1/600, 36 - 60 VDC
 - 5984980.xxx 試管貼標系統 AXON 1.2/300, 36 - 60 VDC
 - 5984985.xxx 試管貼標系統 AXON 1.2/600, 36 - 60 VDC
- 選配品
 - 5988215.xxx 保護外蓋
 - 5988255.250 條碼掃描器 CC200-AXON (請洽詢 cab)
 - 5979765.250 標籤將耗盡預警 (規劃中)
 - 59xxxxx.250 標籤剝離板 K (適用於客製化需求)
 - 5987288.250 針對直徑 16-38mm 的試管/樣品瓶做(機構)變動的套件
 - 貼標位置
 - AXON 1.1: 1.0 mm 至 38 mm (從底板算起)
 - AXON 1.2: 1.0 mm 至 11 mm (從底板算起)
 - 5977767.xxx 數位 I/O 介面 24 VDC

可行性評估 (以下欄位由 cab 填寫) 是 否

姓名 _____

電話 _____

Email _____

日期 _____ 簽名 _____

通過可行性評估後必須的客戶承認書:

是 否

姓名 _____

電話 _____

Email _____

日期 _____ 簽名 _____

簽發日期 _____


目標日期 _____

專案擁有者 _____

專案控制 _____

選配產品料號 _____

(本欄由 cab 填寫)



5561500 系統調整及測試:

為了調整測試, 大約需要

100 支試管 / 樣品瓶

1 捲標籤

1 捲碳帶

AXON 2

- 試管 / 樣品瓶口方向 向右 向左
- 取出試管 / 樣品瓶 從插入位置取出 從托盤取出
- 搭配試管貼標模組使用的條碼印表機
 - 5977023.xxx 條碼印表機 SQUIX 4.3/300MP
 - 5977007.xxx 條碼印表機 SQUIX 4/300MP
 - 5977008.xxx 條碼印表機 SQUIX 4/600MP
- 用於條碼印表機的選配品
 - 5953700.xxx 列印滾軸 DR4-M30/最大標籤寬度為 25.4 mm
 - 5953701.xxx 列印滾軸 DR4-M60/最大標籤寬度為 56 mm
 - 5953702.xxx 列印滾軸 DR4-M80/最大標籤寬度為 76 mm
 - 5987212.xxx 標籤剝離板 56.2 (Ø 18 mm)
包括兩支 Ø19 mm 的底紙固定滾軸
 - 5979925.xxx 標籤剝離板 110 (Ø 14 mm)
 - 59xxxxx.250 標籤剝離板 K (適用於客製化需求)
 - 5977767.xxx 數位 I/O 介面 24 VDC
- 試管貼標模組
 - 5987150.xxx 試管貼標模組 AXON 2
搭配標籤剝離板 56.1 (Ø 14 mm)
搭配圓瓶轉動滾軸 TRV 14 (Ø 14 mm)
搭配托盤
- 用於試管貼標模組的選配品
 - 5987151.xxx 圓瓶轉動滾軸 TRV 18 (Ø 18 mm)
 - 5953700.xxx 列印滾軸 DR4-M30 (作為圓瓶轉動滾軸用途)
 - 5953701.xxx 列印滾軸 DR4-M60 (作為圓瓶轉動滾軸用途)
 - 5953702.xxx 列印滾軸 DR4-M80 (作為圓瓶轉動滾軸用途)
 - 5954180.xxx 列印滾軸 DR4 (作為圓瓶轉動滾軸用途)
 - 59xxxxx.250 圓瓶轉動滾軸 TRK
 - 5535960 一次性使用 (適用於 TRK)

選配品是針對特殊用途附加或作為標準品的替代方案而安裝的零件或組件。

如有選配品於出廠前預先安裝, 料號會加上 .250。

單獨出貨的選配品會在料號補上 .001。